



Ważne informacje przed instalacją urządzenia.

Przed wezwaniem serwisu do podłączenia i uruchomienia urządzenia, proszę sprawdzić poniższe warunki montażu i przyłączy. Po pozytywnej weryfikacji proszę zaznaczyć ☒ w poszczególnym kwadracie

Transport na miejsce instalacji (do kuchni) -> bezpieczny transport bez palety, wymiary drzwi i korytarzy:



Szerokość drzwi:

- > na palecie 920 mm,
- > bez palety 845 mm,


Wymiary urządzenia:

- > szerokość: 847 mm,
- > głębokość: 843 mm,
- > wysokość: 832 mm.


*sprawdzić drogę transportu urządzenia:
-> drzwi i korytarze.*

Właściwa zabudowa (min. odstępy) wokół urządzenia:

zalecane ! (dostęp serwisowy)




czy konieczne odstępy minimalne






źródło ciepła z lewej strony

- > lewa 60.70.390 (E61)
- > prawa 60.70.736 (E61)


jeśli ≤ 350 mm zamówić osłonę termiczną



Właściwa zabudowa nad urządzeniem – min. odstępy do właściwego odprowadzania oparów:



Wypoziomowanie urządzenia i zabezpieczenie przed niebezpiecznym przesunięciem:



Parametry doprowadzonych mediów:


* więcej informacji znajdziecie Państwo w instrukcji instalacji i/lub instrukcji dla projektantów.

Instalacja elektryczna:

- 3NAC 400V 50/60 Hz
- moc 11 kW (16A)
- zabezpieczenia:
 - ✓ przeciwprzepięciowe kl. 2,
 - ✓ różnicowo-prądowe,
 - ✓ nadprądowe 16A;
- gniazdo w odl. max. 2 m od urządzenia (D/E)

Instalacja wody (zasilanie):

- **woda pitna:**
 - ✓ ciśnienie 1,5-6,0 bar, 20l/min
 - ✓ temperatura ≤ 30°C,
 - ✓ twardość ≥ 5°dH (90 ppm),
 - ✓ chlorki ≤ 80 mg/l
 - ✓ przewodność ≥ 50µS/cm,
- **przyłącze:**
 - ✓ rura ½",
 - ✓ zawór GZ ¾",
- **zawór w odl. max. 2 m od**



Instalacja odpływowa:

- max. odległość 1 m od urządzenia (J/K lub N/O),
- średnica rury odpływowej (M/L) ≥ DN 50

Wezwij serwis, jeśli miejsce i doprowadzone media spełniają wyżej opisane warunki.

Miejsce instalacji:

(pieczętka)

Osoba do kontaktu:

telefon:

e-mail:

nr serwisu urządzenia: E61SI



Autoryzowany Przedstawiciel Handlowy Rational:

Osoba do kontaktu:

telefon:

e-mail:

